

# KERN OBB-A 1209

Tubus Binokular

**KERN**



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Mikroskoptubus       |

## Bauform

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tubus Art             | Binokular  |
| Tubus Neigungswinkel  | 30°        |
| Tubus 360°-Rotation   | ✓          |
| Tubus-Typ             | Siedentopf |
| Pupillenabstand [Min] | 50 mm      |
| Pupillenabstand [Max] | 75 mm      |
| Dioptrienausgleich    | einseitig  |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 265×185×165 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 1,4 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 2,0 kg         |
| Versandgewicht                 | 2 kg           |

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761167414                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |