

Datenblatt

Einbausteckdose mit 1 USB A Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen

Art. Nr. 67326000 (IV)
Art. Nr. 67326500 (EV)

28.06.2024

1 USB A Doppelsteckdose

2 Powersteckdosen 21 mm Ø

Spannungsbereich: max. 24 V DC

Gesamtstrombelastung: max. 20 A bei Anschluss
mit 2,5 mm² Zuleitung
max. 16 A bei Anschluss
mit 1,5 mm² Zuleitung

Anschluss: ca. 200mm Kabel

Einbautiefe: ca. 75 mm mit Kabelsatz

USB A Doppelsteckdose

Ausgangsspannung: 5 V DC

Ausgangsstrom max.: 4,4 A gesamt (Dauer)
5 A gesamt (kurzfristig)

Stromaufnahme: < 1 mA (Leerlauf)

Schutz bei: Kurzschluss, Überlast , Überspannung
Übertemperatur und Verpolung

Material Gehäuse:

Rahmen: Polycarbonat

Power Steckdose: Polycarbonat / Metall

USB Steckdose: ABS

Temperaturbelastung: max. 110 °C

**Einbausteckdose mit 1 USB A Doppelsteckdose
und 2 Powersteckdosen**

Art. Nr. 67326000 (IV)
Art. Nr. 67326500 (EV)

28.06.2024

