

Reolink Duo Series P750

Intelligente 16 MP PoE Überwachungskamera mit zwei Objektiven, 180°-Panoramablick, Perimeterschutz und KI-Videosuche

EAN: 6978285032662

Die Reolink Duo Series P750 ist eine innovative PoE Überwachungskamera mit zwei Objektiven und einer beeindruckenden UHD-Auflösung von 16 MP. Durch die Kombination von höchster Bildqualität und modernster Technologie setzt diese Kamera neue Maßstäbe in der Videoüberwachung. Mit einer Vielzahl von Funktionen wie z.B. 180°-Panoramablick, Farb-Nachtsicht und Power over Ethernet sowie vielen mehr, bietet die Reolink Duo Series P750 PoE umfassende Sicherheit für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.



Hochauflösende Bildqualität

Dank zweier hochmoderner 4K-Bildsensoren liefert die Reolink Duo Series P750 eine Spitzenauflösung von 16 Megapixeln. Die UHD-Bildschärfe macht es möglich, auch feinste Details zu erfassen, beispielsweise ein vorbeifahrendes Fahrzeug.

Panoramablick ohne tote Winkel

Der fortschrittliche Dual-Image-Stitching-Algorithmus der Duo Series P750 kombiniert die Bilder der beiden Objektive zu einem 180°-Panoramabild ohne störende Nahtstellen oder Unterbrechungen, so dass alles ohne tote Winkel erfasst werden kann.

Innovative Bewegungserfassung und "Bewegungsspur"

Die Funktion "Bewegungsspur" zeichnet eine 15-Sekunden-Spur von sich bewegenden Objekten auf und zeigt sie in einem einzigen Bild an, einschließlich eines Zeitstempels. Die Funktion gibt in Echtzeit Benachrichtigungen aus und informiert über Ereignisse, damit Sie rechtzeitig darauf reagieren können.

Präzise und klare Nachtaufnahmen

Die Reolink Duo Series P750 bietet eine flexible Nachtsichtfunktion mit einer Auswahl von farbigen oder schwarz-weißen Ansichten, um deutliche Bilder bei jeglichen Lichtverhältnissen bis zu 30 Meter zu liefern und gewährleistet so scharfe Aufnahmen rund um die Uhr, was die Kamera zu einem wertvollen Werkzeug für die Überwachung macht.

Einfache und sichere Installation

Die Unterstützung von PoE (Power over Ethernet)* macht die Einrichtung der Überwachungskamera sehr unkompliziert und sicher. Für die Übertragung von Strom und Daten wird nur ein einziges Kabel für die Installation benötigt, was die Inbetriebnahme vereinfacht und die Kamera für alle Anwender einfach und problemlos einzusetzen ist.

Intelligente Funktionen und Alarmierung

Die P750 bietet eine intelligente Ereigniserkennung und erweiterten Perimeterschutz durch den Einsatz moderner KI-Technologien. Personen, Fahrzeuge, Haustiere und andere relevante Objekte werden zuverlässig identifiziert, wodurch Fehlalarme deutlich reduziert werden. Zusätzlich erkennt das System sicherheitsrelevante Ereignisse wie Linienüberschreitungen, unbefugtes Eindringen oder ungewöhnlich lange Verweildauer in definierten Bereichen.

Sobald eine Bewegung oder ein verdächtiges Ereignis erkannt wird, erfolgt eine sofortige Alarmierung per Push-Nachricht und E-Mail. Gleichzeitig können automatisch Schnappschüsse erstellt und optional per E-Mail oder FTP übertragen werden. Die Erkennungsempfindlichkeit lässt sich individuell anpassen, um eine möglichst präzise Auslösung der Warnmeldungen zu gewährleisten.

Zur aktiven Abschreckung potenzieller Eindringlinge werden bei Bedarf integrierte Scheinwerfer sowie eine Sirene automatisch aktiviert. Darüber hinaus können Erkennungs- und Alarmzonen flexibel definiert werden, sodass gezielt festgelegt werden kann, aus welchen Bereichen Benachrichtigungen empfangen werden sollen.

Die integrierte KI-Video-Suche ermöglicht eine besonders komfortable Auswertung von aufgezeichneten Ereignissen. Durch die Eingabe von Schlüsselwörtern wie „Person mit weißer Kleidung“ oder „brauner Hund“ lassen sich relevante Aufnahmen schnell finden und direkt anzeigen, was die Nachverfolgung von Vorfällen erheblich vereinfacht.

Zwei-Wege-Audio - Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten

Die Zwei-Wege-Audiofunktion ermöglicht eine Echtzeit-Kommunikation über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera. Sie können unabhängig von Ihrem Standort mit Besuchern sprechen oder unbefugte Personen warnen.

Vielseitige Speicheroptionen

Die Reolink Duo Series P750 unterstützt 24/7 kontinuierliche, durch Bewegung ausgelöste oder nach Zeitplan durchgeführte Aufzeichnungen. Die Aufnahmen können auf einer microSD-Karte, auf einem Reolink Netzwerkrekorder (NVR)** oder auf einem FTP-Server gespeichert werden. Mit dem effizienten H.265-Video codec sind hochwertige Aufnahmen möglich, die die Dateigröße reduzieren und so den Speicherplatz optimal und ohne Qualitätsverluste nutzen.

Um kontinuierlich Videos aufzuzeichnen oder mehrere Kameras zentral zu verwalten, kann diese Kamera an einen kompatiblen Reolink NVR** angeschlossen werden.

Zeitraffer-Funktion

Die Zeitraffer-Funktion ist besonders geeignet, um lange, dynamische Prozesse wie Bauarbeiten, blühende Blumen oder den Sonnenuntergang in spannenden Szenen von Sekunden oder Minuten festzuhalten.

Benutzerfreundliche Reolink-App und Client-Software

Mit der kostenlosen Reolink App oder der Client Software haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Kamera. Sie erhalten Echtzeit-Alarme, Live-Ansichten und können die gespeicherten Videos nach Bedarf wiedergeben. Dank der Kompatibilität mit Google Assistant kann die Kamera sogar freihändig über Sprachbefehle gesteuert werden, um das Live-Streaming der Kamera auf dem Google Nest Hub oder einem Chromecast-fähigen Fernseher zu verfolgen.

Robust und wetterfest

Die Reolink Duo Series P750 Überwachungskamera verfügt über ein robustes, wasserdichtes Aluminiumgehäuse und ist optimal für den Außeneinsatz geeignet und funktioniert auch bei rauen Wetterbedingungen uneingeschränkt. Die Kamera kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

** Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.*

*** Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.*

Hauptmerkmale

- 16 MP UHD-Auflösung – Zwei 4K-Sensoren für hochdetaillierte Bilder
- 180° Panoramablick – Breite Abdeckung ohne tote Winkel durch Dual-Image-Stitching
- Bewegungsspur – Visualisierung von Bewegungen in einem Bild mit Zeitstempel
- Farbige und Schwarz-Weiß-Nachtsicht – Präzision bei allen Lichtverhältnissen
- Power over Ethernet (PoE) – Einfache Ein-Kabel-Installation
- Intelligente Erkennung – Unterscheidung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- KI-Video-Suche – komfortable Auswertung von aufgezeichneten Ereignissen
- Zwei-Wege-Audio – Direkte Kommunikation über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Speicheroptionen – Unterstützt microSD-Karten bis 256 GB
- Echtzeit-Benachrichtigungen – Alarme bei Bewegungserkennung
- Anpassbare Erkennungszonen – Individuelle Festlegung relevanter Bereiche
- Google Assistant kompatibel – Steuerung und Live-Streaming per Sprachbefehl
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client
- Wetterfest IP67 – Robustes Design gegen extreme Wetterbedingungen

Technische Daten

Modell	Reolink Duo Series P750
Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
Auflösung	7680 x 2160 (16 MP) @ 20FPS
Objektiv	f=2,8 mm / F1,6
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 55°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stk. / 20 mil / 850nm)
Farbige Nachtsicht	Spotlights: 8 Stk. / 5 W / 6500 K / 560 Lumen
Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps - 20 fps (Standard:20 fps) Substream: 4 fps - 20 fps (Standard: 20 fps)
Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps - 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps) Substream: 256 Kbps - 2045 Kbps (Standard:1024 Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	DC 12,0 V = 2 A, <12 W
PoE	IEEE 802.3af, 48 V, aktive
Stromanschluss	DC
Ethernet-Anschluss	1×10 M/100 Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte
Reset-Taste	Ja
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und integriertem Lautsprecher
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Admin und 19 Mitbenutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams und 10 Substreams)
KI-Videosuche	Ja
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Haustiererkennung
Perimeterschutz	Linienüberquerungsalarm, Zoneneindringungsalarm, Zonenaufenthaltssalarm
Aufzeichnungs-Modi	Ausgelöste Aufzeichnung (Standard); Zeitgesteuerte Aufzeichnung, 24/7-Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe	195 x 103 x 56 mm
Gewicht	680 g

Lieferumfang

- Reolink Duo Series P750 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Montageplatte