



ICY BOX IB-1610MCD-C31

DockingStation für NVMe & SATA M.2 SSD



Haupteigenschaften

- Datentransferraten für M.2 NVMe SSD bis 10 Gbit/s
- Mit integriertem 15 cm USB Type-C® Kabel
- LED-Anzeige: blau für Strom, blinkend für Zugriff
- Unterstützt SSDs mit M-Key

Verpackungsinhalt
1x IB-1610MCD-C31
1x Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-1610MCD-C31
Artikel Nr.	61176
EAN-Code	4250078175100
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Anschluss zum Hostcomputer	USB Type-C®
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbit/s
Kabellänge	180 mm
Ein-/Ausschalter	Ja
M.2 Kartengröße	22x 30/42/60/80/110 mm

M.2 Anschluss	NVMe
Unterstützte M.2 Karten	M-Key
Plug & Play	Ja
Kühlung	Passiv
LED	Betrieb und Zugriff
Stromversorgung	Über USB
Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®
Systemvoraussetzungen	Ein freier USB-C Port



ICY BOX **IB-1610MCD-C31** DockingStation für NVMe & SATA M.2 SSD



Kompakt und tragbar

Die IB-1610MCD-C31 wurde für Anwender entwickelt, die eine leichte und platzsparende Lösung für ihre M.2 NVMe SSD benötigen. Dank des schlanken Formfaktors und des integrierten 150 mm USB-Type-C® Kabels macht diese Docking-Lösung zusätzliches Zubehör überflüssig und eignet sich perfekt für Reisen oder einen begrenzten Arbeitsbereich.



M.2 NVMe SSD

Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht das IB-1610MCD-C31 einen superschnellen und effizienten Datenzugriff auf M.2 NVMe SSDs. Die USB Type-C® Schnittstelle bietet eine breite Kompatibilität mit Windows®, macOS® und Linux®, sodass eine einfache Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten möglich ist, ohne zusätzliche Treiber- oder Softwareinstallation.



Open-Slot-Design

Die IB-1610MCD-C31 verfügt über ein Open-Slot-Design für M.2 NVMe Speichermedien, so dass Benutzer eine SSD sofort einlegen oder entfernen können, ohne eine Gehäuseabdeckung öffnen zu müssen. Durch dieses werkzeuglose Design entfällt das mühsame Auseinandernehmen des Gehäuses, was es perfekt macht für einen häufigen Austausch von Laufwerken oder für schnellen Datenzugriff.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: xxx Stk. / Karton
Gesamtgewicht: x,64 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,xxx kg
Nettogewicht: 0,xxx kg

Abmessung/Karton: xxx mm
Abmessung (mit Verp.): xxx mm
Abmessung des Artikels: xxx mm
Ursprungsland: China