

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® IB-HUB1450-C31

10-Port USB-C Hub

Hauptmerkmale

- 9x USB 3.2 Gen 2 Type-C® mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C® mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s und Power Delivery bis zu 20 W
- Aluminiumgehäuse für Langlebigkeit und Wärmeableitung
- Integriertes, 60 cm langes USB 3.2 Type-C® Hostanschlusskabel mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s
- LED-Anzeige zur Überwachung des Power Delivery Ladestatus
- Inklusive 12 V/4 A Netzadapter



Verpackungsinhalt

IB-HUB 1450-C31
12 V/4 A Netzadapter, 120 cm
Handbuch



USB Type-C® Hub

Erlebe umfassende Konnektivität mit dem IB-HUB1450-C31, der neun USB 3.2 Gen 2 Type-C® Ports mit bis zu 10 Gbit/s bietet. Schließe externe Speichergeräte und Zubehör mühelos an. Ob du große Dateien überträgst oder mehrere Geräte verwaltest, genieße die reibungslose und zuverlässige Datenleistung.



Power Delivery

Halte deine Geräte mit dem zusätzlichen Ladeanschluss am Strom. Zusätzlich zur schnellen Datenübertragung liefert der Hub noch 20 Watt. Lade dein Smartphone, Tablet oder andere Geräte auf und erhalte gleichzeitig schnellen Datenzugriff. Reduziere nebenbei das Durcheinander, indem du keine weiteren Ladegeräte mehr benötigst.



LED-Anzeige

Überwache dein Energiemanagement mit der integrierten LED-Anzeige des Hubs. Sie liefert eindeutige Power Delivery Werte in Echtzeit, so dass du den Ladestatus deiner Geräte auf einen Blick erkennen kannst. Mit dem IB-HUB1450-C31 kannst du deine Geräte sicher verwalten und einen organisierten Arbeitsbereich schaffen.

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® IB-HUB1450-C31

10-Port USB-C Hub

Allgemeine Daten

Modell	IB-HUB1450-C31
Artikelnr.	61171
EAN-Code	4250078175056
Farbe	Blau
Material	Aluminium
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 Gen 2 Type-C®
Kabellänge	60 cm
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Plug & Play	Ja
LED	Betrieb
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	GL3590*3+VL162*3+W3410 +FL7102+MT3935U*3
Benötigter Platz	-

Anschlüsse

USB 3.2 Gen 2 Type-A	-
USB 3.2 Gen 1 Type-A	-
USB 2.0 Type-A	-
USB4 Type-C®	-
USB 3.2 Gen 2 Type-C®	9
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	-
USB Type-A Power Delivery	-
USB Type-C® Power Delivery	1
HotSwap	Ja

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	-
Display	LED-Anzeige für Power Delivery Ladestatus
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	Passiv
Befestigung	-

Stromversorgung

Stromversorgung	12 V/4 A Netzadapter
Steckmaße	-

Hostsystem

Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®
Systemanforderungen	Ein freier USB Type-C® Port am Hostcomputer

Logistische Daten

Verpackungseinheit	20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	8,780 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,380 kg
Nettogewicht	0,132 kg
Abmessung/ Karton	450x315x240 mm
Abmessung (mit Verp.)	200x100x60 mm
Abmessung des Artikels	125x40x17 mm
Ursprungsland	China

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.