

SD 7-320 4

Akku-Schraubendreher, starke Leistung im Hosentaschen-Format, 4 V

Bestell-Nr. 534549

GTIN 4030293283893

- + Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- + Sieben Drehmomentstufen und ein Modus für maximale Leistung sorgen für Flexibilität in der Anwendung
- + 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme
- + Rechts-/Linkslauf
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + Mit USB-C Ladeanschluss 12 W
- + Ideale Einsatzgebiete: Schaltschrankmontage, Instandhaltungsarbeiten, Montage von Fertigmöbeln



Technische Daten

Akkuspannung	4 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Max. Drehmoment, hart	5 Nm
Max. Drehmoment, weich	3,5 Nm
Abmessung LxBxH	190 x 35 x 35 mm
Gewicht	0,307 kg

Lieferumfang

- 1 USB-C Kabel
- 1 Bit Schlitz, Bit Kreuzschlitz
- 1 Transporttasche

