www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

Akku-Winkelschleifer 18,0 V Light Duty, 125 mm

Bestell-Nr. 534329

GTIN 4030293281691



- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Durch die hohe Geschwindigkeit optimal für Trennarbeiten geeignet
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,6 kg

Lieferumfang

1 Seitlicher Handgriff (514454)
1 Spannflansch (335282)
2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)
1 Ladegerät 18 V (483745)
1 Schutzhaube Schleifen (534103)
1 Trennschutz-Haube Clip (534108)
1 Transportkoffer
1 Koffereinlage
1 Spannmutter M 14 (534344)
1 Stirnlochschlüssel (483621)