

BVE 4-01P 4-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 01



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VKD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BVE 4-01P
Bst-Nr.	BVE00401P
GTIN	7611682005615
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dB μ V
Verteilung	4-fach
Verteilung	
Verteildämpfung	≤ 6,9 dB @ 5 ... 94 MHz ≤ 6,6 dB @ 94 ... 188 MHz ≤ 6,8 dB @ 188 ... 376 MHz ≤ 7,3 dB @ 376 ... 752 MHz ≤ 7,4 dB @ 752 ... 950 MHz ≤ 8 dB @ 950 ... 1218 MHz
Entkopplung	
Ausgang-Ausgang	≥ 22 dB @ 10 ... 94 MHz ≥ 20,5 dB @ 94 ... 188 MHz ≥ 19 dB @ 188 ... 376 MHz ≥ 17,5 dB @ 376 ... 752 MHz ≥ 17,5 dB @ 752 ... 950 MHz ≥ 16 dB @ 950 ... 1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 ... 94 MHz ≥ 16,5 dB @ 94 ... 188 MHz ≥ 15 dB @ 188 ... 376 MHz ≥ 13,5 dB @ 376 ... 752 MHz ≥ 12 dB @ 752 ... 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B × H × T) ca.	72 × 50 × 26 mm
Gewicht	0,063 kg
Schutzart	IP67