

EAK 51-80 Endgeräteanschlusskabel F | axiale Stecker | Quickfix | 4-fach geschirmt | 0,50 m

- ✓ Zum Anschluss von Endgeräten an Multimediaanschlussdosen
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A (+ 20 dB)
- ✓ 4-fach geschirmt; 4G/5G protected
- ✓ DOCSIS 4.0 ready
- ✓ Weiß, 10 Stück im Polybeutel
- ✓ Farbcodiert

Bestelldaten

Typ	EAK 51-80
Bst-Nr.	EAK05180
GTIN	7611682400595
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

**Technische Daten**

Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 ... 1800 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	< 0,14 dB @ 100 MHz < 0,38 dB @ 500 MHz < 0,54 dB @ 862 MHz < 0,60 dB @ 1000 MHz < 0,80 dB @ 1500 MHz < 0,91 dB @ 1800 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 20 dB @ 5 ... 1000 MHz ≥ 18 dB @ 1000 ... 1800 MHz
Schirmungsmaß	≥ 105 dB @ 30...1000 MHz ≥ 95 dB @ 1000...1800 MHz
Kopplungswiderstand	< 0,9 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	0,50 m
Anschluss 1	F-Quickfix-Stecker (gerade) gem. IEC 61169-47
Anschluss 2	F-Quickfix-Stecker (gerade) gem. IEC 61169-47
Ausführung	Mit Knickschutztüllen