

BZU 10-02 CATV-Signaltester digital



- ✓ Einfach zu bedienendes, kleines Pegeltestgerät für digitale CATV-Anlagen
- ✓ Zeigt den Durchschnittspegel eines einzelnen Kanales innerhalb 254...294 MHz oder 398...438 MHz an
- ✓ Alternativ Anzeige des Summenpegels über die gesamte Bandbreite
- ✓ Inklusive Patch-Kabel, F/F, 30 cm, Adapter IEC-Buchse auf F-Buchse

Bestelldaten

Typ	BZU 10-02
Bst-Nr.	BZU01002
GTIN	7611682007824
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85043180



Technische Daten

Eingang	
Frequenzbereich	254...294 MHz (D258...D290 S15...S19) @ VHF selective 398...438 MHz (D402...D434 S33...S37) @ UHF selective 5...2700 MHz @ broadband
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Pegelmessung	
Bereich	60...105 dB μ V selectiv 80...125 dB μ V broadband
Auflösung	5 dB μ V +/- 2,5 dB
Digitale Messungen	
Bandbreite	5 dB μ V +/- 2,5 dB
Anschlüsse	
HF-Eingang	F-Buchse
Allgemein	
Betriebsspannung	9 VDC (PP3) *
Leistungsaufnahme	630 mW (max.)
Stromaufnahme	70 mA (max.)
Stromaufnahme in Standby	10 μ A (max.)
Maße (B x H x T) ca.	60 x 120 x 26 mm
Gewicht	0,110 kg
Anmerkungen	* 9 V Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbeispiel



