

SVS 2-01 SAT-Leitungsverstärker | 950...2400 MHz | 20 dB



- ✓ DC-Durchlass
- ✓ 22-kHz-tauglich
- ✓ DiSEqC-tauglich
- ✓ Einkabeltauglich
- ✓ Spannungsversorgung über die Koaxialleitung

Bestelldaten

Typ	SVS 2-01
Bst-Nr.	SVS00201
GTIN	7611682151022
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Frequenzbereich	950...2400 MHz
Verstärkung	20 dB
Ausgang	
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-2, 35 dB KMA)	110 dBμV
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
DC-Durchlass	ja
Fernspeisespannung	14...18 V=
Stromaufnahme	≤ 70 mA
Max. Durchgangsstrom	500 mA
Maße (B × H × T) ca.	85 × 26 × 20 mm
Gewicht	0,070 kg

Anwendungsbeispiel

