

TVS 8-01 CATV-Verstärker für Inhausverteilung



- ✓ 47...862 MHz
- ✓ 2-fach Verteilung

Bestelldaten

Typ	TVS 8-01
Bst-Nr.	TVS00801
GTIN	7611682060089
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

Downstream	
Frequenzbereich	47...862 MHz
Verstärkung	2 × 12 dB
Max. Ausgangspegel (3. Ordnung, EN 50083-3, 60 dB KMA)	92 dBμV
Rauschmaß typ.	≤ 7 dB
Ausgang	
Rauschmaß	≤ 7 dB
HF-Anschlüsse	
Typ	1 × IEC Buchse an Kabel @ Eingang 2 × IEC-Stecker @ Ausgang
Allgemein	
Netzteil	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,8 W
Maße (B × H × T) ca.	60 × 90 × 90 mm
Gewicht	0,230 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

Koax | Coax

Spannungsversorgung | Power supply



