PRH 010-M I PRH 020-M I PRH 030-M
MINI-STRAHLUNGSHEIZUNGEN 10–30 W

Die Baureihe der PRH Mini-Strahlungsheizungen besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt. Die neuen Mini-Heizungen von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.



PRODUKT	PRH 010-M	PRH 020-M	PRH 030-M	
ARTIKEL-NR.	17000105317	17000205317	17000305317	Einheit
DATEN				
Heizleistung (Ta = +20 °C)	10	20	30	W
Nennspannung ±10 %	AC 50 I 60 Hz			
	230			V
Funktionsbereich	110–250 V AC 50 I 60 Hz			
Max. Einschaltstrom	1,0	1,1	1,2	A
Max. Oberflächentemperatur	95	115	140	°C
Einsatztemperaturbereich	–40 … +70			
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz	IP 54			
Schutzklasse	II			
Gerätekonstruktion	Aluminiumprofil, schwarz eloxiert			
Montageart	Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715			
Anschlussart	Anschlusskabel (300 mm)			
Gewicht	320	450	770	g

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Thermostat	17111000000
Hygrostat	17207000000
Schaltschrankinnenlüfter	18110000000

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Abmessungen

mm	PRH
X	29,5
Y	45
Z	75
L	300

