

Datenblatt

HP PRODESK 600 G3 MT



RETEQ Artikel-Nr.
EAN/ GTIN
Zustand

G209894-013A4
4250563457643
okay

System

CPU Serie	Intel Core i5 Gen. 6
CPU Modell	Core i5 6500
CPU Turbo	bis 3.60GHz
CPU Taktrate	4x 3.20GHz
CPU Kerne	4x
CPU Threads	4 CPU Threads
CPU Cache	6MB
Integrierte Grafikkarte	Intel HD 530
Speicher	16GB RAM
Speicher-Art	DDR4
Speicher-Bauform	U-DIMM
Speicher-Slots (bestückbar)	4 RAM Bänke
Speicher (Maximum)	64GB
Festplatte 1 Kapazität	256GB
Festplatte 1 Technologie	SSD
Optisches Laufwerk	DVD-RW

Software

Windows 11 Fähig	Nein
Betriebssystem	Linux Mint

Schnittstellen

USB 3.2 Anschlüsse	nein
USB 3.1 Anschlüsse	6x
USB 3.1 Typ-C Anschlüsse	1x
USB 2.0 Anschlüsse	4x
Display Port	2x
HDMI	1x
RJ45	1x RJ45

Allgemein

Gehäuse	Tower
Farbe	Schwarz
Breite in cm	17
Höhe in cm	33,8
Tiefe in cm	27,4
Gewicht in KG	7,14
Herstellerland	CN
Zolltarifnummer	84715000