

Wisualarm by Dahua DHI-HY-WL13A-R8

Funkvernetzbarer Wasserleckmelder

EAN: 6976643251083

Der **Wisualarm DHI-HY-WL13A-R8** ist ein funkvernetzbarer Wassermelder zur Erkennung von Wasserlecks und möglichen Überflutungen in Innenräumen. Das Gerät überwacht die Umgebung über eine Sensorleitung mit Sonde und gibt bei erkanntem Wasseraustritt akustischen Alarm mit zusätzlicher optischer LED-Signalisierung aus.

Der Melder eignet sich für Innenbereiche mit potenziellen Wasserquellen, beispielsweise in der Nähe von Geschirrspülern, Warmwasserbereitern oder Waschmaschinen. Durch die Schutzart IP65 ist das Gehäuse gegen Staub und Strahlwasser geschützt.

Der DHI-HY-WL13A-R8 kann mit einer Wisualarm WLAN-Basisstation (separat erhältlich) gekoppelt und zusammen mit der Wisualarm-App verwendet werden. Bei einer Alarmauslösung sendet der Melder ein Alarmsignal, zusätzlich können Benachrichtigungen an ein Smartphone übertragen werden.

Die Funkkommunikation arbeitet je nach Variante mit 868 MHz (-R8) oder 925 MHz (-R9). Die angegebene Reichweite beträgt im freien Feld bis zu 1000 m für die R8-Version und bis zu 500 m für die R9-Version.

Die Stromversorgung erfolgt über zwei austauschbare 1,5-V-AAA-Batterien. Die angegebene Batterielebensdauer beträgt 3 Jahre. Das Gerät unterstützt zwei Montagearten und kann an der Wand montiert oder freistehend eingesetzt werden.



Hauptmerkmale

- Erkennung von Wasseraustritt und möglichen Überflutungen
- Akustischer und visueller Alarm bei erkannter Wasserleckage
- Funkvernetzung über Wisualarm WLAN-Basisstation (separat erhältlich)
- Push-Benachrichtigungen über Wisualarm-App in Verbindung mit Basisstation
- Schutzart IP65
- Zwei Installationsmöglichkeiten: Wandmontage oder freistehend

Technische Daten

Erfassungstyp	Wasserleckage
Stromversorgung	DC 3 V
Alarmmodus	Akustischer und visueller Alarm
Funkfrequenz	868 MHz (-R8) / 925 MHz (-R9)
Funksignalreichweite	Bis zu 1000 m im freien Feld (-R8) Bis zu 500 m im freien Feld (-R9)
Vernetzungstyp	Über Wisualarm-Basisstation
Batterietyp	2 × 1,5-V-AAA-Batterien (austauschbar)
Batterielebensdauer	3 Jahre
Sensortyp	Sensorsonde
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit	≤ 95 % RH (nicht kondensierend)
Schutzart	IP65
Produktabmessungen ohne Sockel	Ø 85 × H 33 mm
Kabellänge	1200 mm
Produktgewicht ohne Sockel	86 g
Montage	Wandmontage / freistehend

Lieferumfang

- Wisualarm DHI-HY-WL13A-R8 Wasserleckmelder
- Bedienungsanleitung
- Montageplatte
- Externer Sensorfühler
- Befestigungsmaterial
- Klebepad