

Duale Rolling Brush | 500 W | 350 l | Hepa | Milbenentferner | UV-Sterilisation

Marke: Nedis | Artikelnummer: MCCD250GY | Product EAN number: 54 128 104 72468

Produkteigenschaften

Aktionsradius	4.25 m
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Bürstentype	Duale Rolling Brush
Düse mit Beleuchtung	Ja
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Farbe	Dunkelgrau
Heißluft	Ja, 46 - 55
HEPA Luftfilter	Hepa
integrierter Griff	Ja
Kabellänge des Netzteiles	4.00 m
Leistung	500 W
Material	ABS
Max. Saugleistung	30 Pa
Maximaler Energieverbrauch	500 W
Maximaler Geräuschpegel	82 dB
Milbenentferner	Ja
Mit oder ohne Staubsaugerbeutel	Beutellos
Netzstecker	Euro / Typ-C (CEE 7/17)
Schnurlos	Nein
Staubkapazität	350 l
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
UV-Sterilisation	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	MCCD250GY
EAN single product:	54 128 104 72468
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	54 128 104 76305
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Matratzen-Staubsauger
	Benutzerhandbuch

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
4	588 mm	415 mm	500 mm	12430 g

