

Datenblatt | Digitale Küchenwaage

Gehärtetes Glas | LCD-Display | Max. 5kg | Tara-Funktion | 1-Gramm-Schritte | Gramm / Unzen / Pfund / Milliliter

Marke: MELISSA | Artikelnummer: 16310242 | Product EAN number: 8711902090854

Produkteigenschaften

Analog oder Digital	Digital
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Batterie Anzahl 1	1
Batterie austauschbar / integriert 1	Auswechselbar
Batterie chemische Zusammenstellung 1	Lithium-metal
Batterie Gewicht	4.5 g
Batterie mitgeliefert 1	Ja
Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts)	Hauptprodukt
Batterie Spannung	3.0 V
Batterie Typ/Art 1	CR2032
Batterie wiederaufladbar 1	Nein
Batterie-Technologie	Lithium-metal
Batterien enthalten	Ja
Batteriestandsanzeige	Nein
Batterietyp – Energie	CR2032
Display	Ja
Eingangsspannung	3 V DC
Einheiten	g
	kg
	lb
	ml
	oz
Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich	Nein
Erforderliche Batterien (enthalten)	1x CR2032
Farbe	Weiss
Material	Glas
	Kunststoff
Max. Wiegekapazität	5 kg
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Tara Funktion	Ja

UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku	Nein
Wiegegenauigkeit	1 g

Verpackungsinformationen

Marke	MELISSA
Bestellcode	16310242
EAN single product:	8711902090854
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	18711902090851
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	▪ Küchenwaage
	▪ Batterie

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
4	235 mm	200 mm	140 mm	2560 g

