

Datenblatt | Elektrischer

1,7 l | 2200 W | 360° Pirouettenboden | Verdecktes Heizelement | Trockengehschutz | Schwarz

Marke: MELISSA | Artikelnummer: 16130301 | Product EAN number: 5707160020040

Produkteigenschaften

Accessories inklusive	Keine
Anti-Rutschboden	Ja
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Art der Heizung	Verborgen
Auffangvolumen	1.7 l
Automatische Abschaltung	Ja
Automatisches Abschalten	Ja, wenn die Temperatur erreicht ist
Boil-dry protection	Ja
Doppelwandig	Nein
Dosengrößenangabe	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel	Netzspannung 220-240 V AC
Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich	Nein
Farbe	Schwarz
Festkabel / kabellos über Ladestation	Kabellos über Ladestation
Formwasserkocher	Krugform
Geeignet für Getränkearten	Heißes Wasser
Gehäusematerial	Plastik
Genaue Temperatur einstellbar	Nein
Heizfunktion	Ja
Heizlicht	Ja
Inhalt	1.7 l
Kabelaufbewahrung	Ja
Kalkfilter	Ja
Kontrollleuchte	Ja
Material	Kunststoff
Maximaler Energieverbrauch	2200 W

Netzadapter oder Netzkabel Typ 1

Netzkabel fest am Netzadapter, Niederspannungskabel fest am Adapter

Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1

Hauptprodukt

Netzkabellänge

0.70 m

Netzkontrollleuchte

Ja

Verpackungsinformationen

Marke	MELISSA
Bestellcode	16130301
EAN single product:	5707160020040
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	15707160020047
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Elektrischer Wasserkocher
	Schnellstart-Anleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	175 mm	220 mm	200 mm	948 g
6	215 mm	445 mm	530 mm	6340 g

