

Datenblatt | Digitaler Wasserkocher

**1,7 l | 2200 W | Glas | 50/70/80/90/100 °C Voreinstellungen | 360°
Pirouettenboden | Verdecktes Heizelement | Strix® Regler |
Warmhaltefunktion | Trockengehschutz**

Marke: MELISSA | Artikelnummer: 16130311 | Product EAN number: 8711902090700

Produkteigenschaften

Anti-Rutschboden	Ja
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
Auffangvolumen	1.7 l
Boil-dry protection	Ja
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Farbe	Transparent
Formwasserkocher	Krugform
Gehäusematerial	Glas
Kabelaufbewahrung	Ja
Kalkfilter	Ja
Kontrollleuchte	Ja
LED lighting	Ja
Material	Glas
	Metall
Maximaler Energieverbrauch	2200 W
Netzkabellänge	0.70 m
Netzstecker	Typ F (CEE 7/7)
Strix® Controller	Ja
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Temperatur einstellbar	50,70,80,90,100 °C
Temperaturanzeige	Ja
Temperaturdisplay	Digital
Temperaturindikation	Ja
Um 360 Grad drehbar	Ja
Verdecktes Heizelement	Ja
Warnsignal	Nein
Wasserstandsanzeige	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	MELISSA
Bestellcode	16130311
EAN single product:	8711902090700
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	18711902090707
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	▪ Elektrischer Wasserkocher
	▪ Manuell

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	215 mm	241 mm	215 mm	1427 g
4	231 mm	506 mm	450 mm	6300 g

