



Datenblatt | Roboter-Kehrmaschine

Anti-Kollisionssensoren / Cliff-Sensoren | 1x Seitenbürste | Schwarz

Marke: Nedis | Artikelnummer: VCRO300BK | EAN: 5412810480999

Produkteigenschaften

Akku-Kapazität	2600 mAh
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
App erhältlich für	No App
Automatisches Laden	Nein
Batterietyp – Energie	Lithium-Ionen
Durchmesser	280 mm
Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Farbe	Schwarz
Kabellänge des Netzteiles	1.50 m
Kapazität Auffangbehälter	0.12 l
Ladezeit	4 h
Material	ABS
Maximale Betriebszeit	1.5 Std
Navigationsmethode	Random
Netzstecker	Euro / Typ-C (CEE 7/16)
Reinigungsfläche	Fliesen
	Harte Böden
	Parkett
Seitenbürste	1x Seitenbürste
Sensortyp	Anti-Kollisionssensoren
	Cliff-Sensoren
Staubkapazität	0.12 l
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
Typ Sammelbehälter	Beutellos

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	VCRO300BK
EAN:	5412810480999
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Staubsauger-Roboter
	Ladekabel
	Seitenbürste
	Trockener Wischmopp
	Benutzerhandbuch

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
4	475 mm	382 mm	325 mm	8900 g

