



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Smart Booster 1250R Pro

- Mini-Leuchte mit 10W COB-LED-Technologie und 3 Leuchtfunktionen
- Spot LED mit 5W SMD-LED
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Lichtstrom bis zu 1250 Lumen
- Maximal 920 Lux
- Li-Po-Akkupack (3.7V / 1200 mAh / 4.44 Wh) mit Ladekontrollanzeige
- Laufzeit bis zu 17 Stunden
- Inkl. Haltemagnet an der Unterseite
- Inkl. Halteclip und Magnet an der Gehäuserückseite

INFORMATIONEN

Produktname	Smart Booster 1250R Pro
Artikelnummer	1600-0800
EAN-Code	4013674227983
Zolltarifnummer	85131000
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Smart Booster 1250R Pro

Verpackung + Produkt	72 × 20 × 135 mm / 76 g
Verpackungseinheit	10 Stück (204 × 133 × 159 mm)

