

Datenblatt Art. 349.008

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CEE-Verteiler

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~ / 400V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~ / 400V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H07RN-F 5G2,5mm²	Supply cable	2,0m H07RN-F 5G2,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 3L+N+PE, 6h (400V/ 16A)	Plug	CEE 3L+N+PE, 6h (400V/ 16A)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x CEE 7/3 (Type F)		4x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
16A / 250V~		16A / 250V~	
mit Klappdeckeln		with hinged lids	
2xCEE 16A/400V~		2xCEE 16A/400V~	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
16A / 400V~		16A / 400V~	
mit Klappdeckeln		with hinged lids	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse :		Housing:	
Spezialkunststoff, schwarz ähnlich RAL 9005		Special plastic, black similar to RAL 9005	
Griff und Standfuß:		Handle and stand:	
Stahlblech		Steel sheet	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x CEE-Verteiler		1x CEE-distributor	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions****Schutzart**

IP44

Protection type

IP44

Zeichnung

Drawing



