

Datenblatt Art. 302.174

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	2,0m	Length (L)	2,0m
Außendurchmesser (AD)	5,5mm	Outer diameter (OT)	5,5mm
Leitungstyp	H03VV-F	Cable type	H03VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	0,75 mm ²	Diameter (per wire)	0,75 mm ²
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Mantelisolation	PVC	Sheath insulation	PVC
Farbe Mantelisolation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
nicht wiederanschießbar		non rewireable	
Zwischenschalter		Adapter plug	
1-polig, 50cm von Seite 2		1-pole, 50cm from side 2	
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Seite 2		Side 2	
30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		30mm stripped with ferrules	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Schutzkontakt-Zuleitung		1x Supply cable with earthing contact	
Unverpackt		Unpacked	

Zeichnung

Drawing

