

Warmschrumpf-Endkappe

mit Kleber

Warmschrumpf-Endkappen SKH mit Kleber als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.



Produktbeschreibung

Artikelname	SKH 75-30
Artikelnummer	125337
Hinweise	Maß nach freier Schrumpfung


Eigenschaften

Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Druckdicht
Gute mechanische Festigkeit
Feuchtigkeitsbeständig

Anwendungen

Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre

Technische Daten



Artikelname	SKH 75-30
Artikelnummer	125337
Prüfnormen	IEC 62677-3-101
Materialien	Polyolefin modifiziert Blei- und cadmiumfrei
Auswahl Hinweis	mit Kleber
Länge L1	181 mm
Länge L1*	148 mm
Farben	schwarz
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	75 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	30 mm
Wandstärke geschrumpft	4.4 mm
Reißdehnung	300 %
Reißdehnung (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Reißfestigkeit	10 MPa
Reißfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Schrumpftemperatur	> 110 °C
Brennverhalten	nicht selbstverlöschend
Brennverhalten (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Kälteflexibilität	-40 °C
Kälteflexibilität (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung	200 %
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit	8 MPa
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	100 °C
Betriebstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Spez. Durchgangswiderstand	10 ¹⁴ Ω cm
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Durchschlagsfestigkeit	10 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1

Korrosion	keine
Korrosion (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit	Rate 1
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm)	ISO 846

Logistik Daten

Artikelname	SKH 75-30
Artikelnummer	125337
Lieferumfang	Warmschrumpfendkappe
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Indien
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311020754

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	5	90
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	410	585
Breite (mm)	82	390
Höhe (mm)	165	495
Nettogewicht (kg)	0.345	6.21
Bruttogewicht (kg)	0.35	6.51