

Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 2.5/135
Artikelnummer	146453
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften

Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten

Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende

Beständig gegen Erdalkalien

Beständig gegen Schimmel und Öl

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Halogenfrei

Schwer entflammbar

Silikonfrei

Anwendungen

Bündeln

Befestigen

Technische Daten

Artikelname	KS 2.5/135
Artikelnummer	146453
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
min. Haltekraft N	88 N
Durchmesser Bündel max	35 mm
Länge L	135 mm
Breite B	2.5 mm
Farben	schwarz
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Logistik Daten

Artikelname	KS 2.5/135
Artikelnummer	146453
Lieferumfang	Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311029443

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	100	25000
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	160	600
Breite (mm)	100	400
Höhe (mm)	20	310
Nettogewicht (kg)	0.1	25
Bruttogewicht (kg)	0.105	25.3