Warmschrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.



Produktbeschreibung

Artikelname	DR-L 2
Artikelnummer	456337
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Eigenschaften
Feuchtigkeitsbeständig
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Gute mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum

Technische Daten

Artikelname	DR-L 2
Artikelnummer	456337
Auswahl Hinweis	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	55 mm
Farben	blau
Nennquerschnitt min	1.5 mm²
Nennquerschnitt max	2.5 mm²
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Schrumpftemperatur	> 150 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	105 °C
Korrosion	keine

Logistik Daten

Artikelname	DR-L 2
Artikelnummer	456337
Lieferumfang	Warmschrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199603

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	100	2000
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	95	220
Breite (mm)	75	160
Höhe (mm)	40	90
Nettogewicht (kg)	0.3	6
Bruttogewicht (kg)	0.305	6.3