

Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 3.5/140
Artikelnummer	146419
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften

Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten

Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende

Beständig gegen Erdalkalien

Beständig gegen Schimmel und Öl

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Halogenfrei

Schwer entflammbar

Silikonfrei

Anwendungen

Bündeln

Befestigen

Technische Daten

Artikelname	KS 3.5/140
Artikelnummer	146419
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
min. Haltekraft N	176 N
Durchmesser Bündel max	36 mm
Länge L	140 mm
Breite B	3.5 mm
Farben	natur
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Logistik Daten

Artikelname	KS 3.5/140
Artikelnummer	146419
Lieferumfang	Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
	Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006383

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	100	20000
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	170	600
Breite (mm)	95	400
Höhe (mm)	15	310
Nettogewicht (kg)	0.1	20
Bruttogewicht (kg)	0.105	20.3