Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 7.5/360
Artikelnummer	146440
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften
Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten
Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende
Beständig gegen Erdalkalien
Beständig gegen Schimmel und Öl
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
Halogenfrei
Schwer entflammbar
Silikonfrei

Anwendungen
Bündeln
Befestigen

Technische Daten

Artikelname	KS 7.5/360
Artikelnummer	146440
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
Haltekraft min	588 N
Durchmesser Bündel max	101 mm
Länge L	360 mm
Breite B	7.5 mm
Farben	natur
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Logistik Daten

Artikelname	KS 7.5/360
Artikelnummer	146440
Lieferumfang	100 Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
	Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311006987

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton	Pal. EW
Basismenge	100	3000	36000
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	410	600	1200
Breite (mm)	145	400	800
Höhe (mm)	35	310	1200
Nettogewicht (kg)	0.5	15	180
Bruttogewicht (kg)	0.505	15.3	198.2