

Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146447
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften

Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten

Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende

Beständig gegen Erdalkalien

Beständig gegen Schimmel und Öl

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Halogenfrei

Schwer entflammbar

Silikonfrei

Anwendungen

Bündeln

Befestigen

Technische Daten

Artikelname	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146447
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
Haltekraft min	1140 N
Durchmesser Bündel max	300 mm
Länge L	1000 mm
Breite B	12.5 mm
Farben	natur
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Logistik Daten

Artikelname	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146447
Lieferumfang	50 Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
	Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007281

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	50	600
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	950	1010
Breite (mm)	100	225
Höhe (mm)	400	215
Nettogewicht (kg)	1.3	15.6
Bruttogewicht (kg)	1.305	15.9