

## Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



### Produktbeschreibung

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelname   | KS 3.5/140                                          |
| Artikelnummer | 146416                                              |
| Hinweise      | Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg |

#### Eigenschaften

Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten

Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende

Beständig gegen Erdalkalien

Beständig gegen Schimmel und Öl

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Halogenfrei

Schwer entflammbar

Silikonfrei

#### Anwendungen

Bündeln

Befestigen

## Technische Daten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Artikelname            | KS 3.5/140   |
| Artikelnummer          | 146416       |
| Prüfnormen             | EN 62275     |
| Materialien            | Polyamid 6.6 |
| Haltekraft min         | 176 N        |
| Durchmesser Bündel max | 36 mm        |
| Länge L                | 140 mm       |
| Breite B               | 3.5 mm       |
| Farben                 | schwarz      |
| Entflammbarkeitsklasse | UL 94 V2     |
| Montagetemperatur min  | -5 °C        |
| Montagetemperatur max  | 40 °C        |
| Betriebstemperatur min | -40 °C       |
| Betriebstemperatur max | 85 °C        |

## Logistik Daten

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname             | KS 3.5/140                                                                     |
| Artikelnummer           | 146416                                                                         |
| Lieferumfang            | 100 Kabelbinder                                                                |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit<br>Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten |
| Lagertemperatur max     | 23 °C                                                                          |
| Ursprungsland           | Italien                                                                        |
| Zolltarifnummer         | 39269097                                                                       |
| EAN/GTIN                | 4010311006291                                                                  |

## Verpackungsdaten

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| Alternativmengeneinheit | Beutel | Karton |
| Basismenge              | 100    | 20000  |
| Basismengeneinheit      | Stück  | Stück  |
| Länge (mm)              | 191    | 600    |
| Breite (mm)             | 95     | 400    |
| Höhe (mm)               | 20     | 310    |
| Nettogewicht (kg)       | 0.1    | 20     |
| Bruttogewicht (kg)      | 0.105  | 20.3   |