

Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften

Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten

Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende

Beständig gegen Erdalkalien

Beständig gegen Schimmel und Öl

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Halogenfrei

Schwer entflammbar

Silikonfrei

Anwendungen

Bündeln

Befestigen

Technische Daten

Artikelname	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
min. Haltekraft N	1140 N
Durchmesser Bündel max	300 mm
Länge L	1000 mm
Breite B	12.5 mm
Farben	schwarz
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C

Logistik Daten

Artikelname	KS 12.5/1000
Artikelnummer	146446
Lieferumfang	Kabelbinder
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten
Lagertemperatur max	23 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311007199

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	50	1000	12000
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	950	800	1200
Breite (mm)	112	300	800
Höhe (mm)	40	300	1200
Nettogewicht (kg)	1.3	26	312
Bruttogewicht (kg)	1.305	26.3	330.2