



Porzellan-Buchsenklemmen mit Befestigungsloch, 2-polig	
• RoHs-Datum	• Ja
• Gewicht per 100	• 1,39 kg
• Ampere	• 10 A
• Volt	• 250 V
• Nennquerschnitt	• 2,5 qmm
• Temperatur	• 300 °C
• Klemmbereich	• 1,5 – 6 mm ²