

Datenblatt Art. 304.275

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt- Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Außendurchmesser (AD)	7,0mm	Outer diameter (OT)	7,0mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm ²	Diameter (per wire)	1,0 mm ²
Mantelisolaton	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisolaton	weiß	Colour Sheath insulation	white
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Seite 2		Side 2	
30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		30mm stripped with ferrules	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Schutzkontakt- Zuleitung		1x Supply cable with earthing contact	
Unverpackt		Unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

