

Datenblatt Art.118.270

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Herd-Anschlussleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	1,5m	Length (L)	1,5m
Außendurchmesser (AD)	10,1mm	Outer diameter (OT)	10,1mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	2,5 mm ²	Diameter (per wire)	2,5 mm ²
Mantelisololation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisololation	weiß	Colour Sheath insulation	white
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1 50mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 1 50mm stripped with ferrules	
Seite 2 110mm abgemantelt mit Aderendhülsen 140mm Schutzleiter grün-gelb		Side 2 110mm stripped with ferrules 140mm protective conductor green-yellow	
Lieferumfang 1x Herd-Anschlussleitung		Scope of delivery 1x Cooker connecting cable	
Unverpackt		Unpacked	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

