ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB WHITE



EAN 4711636579032
Produkt Nummer 90DC00T3-B09030

- **Panorama-Design**: Gebogenes Hartglas mit einem Rahmen mit Aluminiumverkleidung für einen nahtlosen Blick auf das Innensystem
- **Bereit für Hidden Connectors**: Entwickelt für EATX-Mainboards, mit Unterstützung für Hidden Connectors-ATX-Modellen – für eine übersichtlichere Kabelführung und einen aufgeräumten Einbau
- **Flexibler Airflow**: Patentierte, drehbare Seitenlüfter-Halterung für einen flexiblen Airflow-Kanal
- **Hervorragende Kühlleistung**: Vier vorinstallierte 120 x 25mm große ROG Eurux GR120 Lüfter, mit Unterstützung für bis zu vierzehn 120mm Lüfter für maximale Kühlleistung
- **DIY-Ready**: Eine stabile Grafikkartenhalterung und patentierte Slot-Klemmen bieten Platz für Modelle mit einer Länge von bis zu 400mm und bis zu zwei 360mm Kühlkörpern

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten ROG CRONOX GR801 CURVE TG ARGB WHITE

Bildschirm	
Eingebautes Display:	Ja
Displaytyp:	LCD
Bildschirmdiagonale:	23,4 cm (9.2")
Display-Auflösung:	1920 x 462 Pixel

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:	1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite:	248,3 mm
Tiefe:	618,7 mm
Höhe:	583,9 mm
Gewicht:	16 kg

Speichermedium	
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:	2.5,3.5"

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	725 mm
Verpackungstiefe:	359 mm
Verpackungshöhe:	669 mm
Paketgewicht:	19 kg

Kühlung	
Installierte Lüfter seitlich:	3x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.):	4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter:	120 mm
Installierte Lüfter hinten:	1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):	2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:	120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):	4
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):	120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten:	120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:	120,240,360 mm

Design	
Formfaktor:	Midi Tower
Typ:	PC
Produktfarbe:	Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:	ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, BTF
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe:	1
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe:	0
Material:	Aluminium
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe:	4
Anzahl der Erweiterungsslots:	8
Beleuchtung:	Ja
Farben der Beleuchtung:	Multi
Beleuchtungsort:	Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):	Ja
Verbessertes Kabelmanagement:	Ja
RGB-Steuertaste:	Ja
Max CPU Kühler-Höhe:	18 cm
Max Grafikkarten-Länge:	40 cm
Maximum PSU Länge:	20 cm

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.