



- 32 Zoll Smart TV mit Tizen OS
- integrierter Soundboost
- Samsung TV Plus: Kostenlose Live-Kanäle, Filme & Serien On-Demand
- Samsung Smart Hub & Apps: Entdecke Filme, Musik & Stream View
- Samsung Gaming Hub: Cloud-Games, Plattformen & Services an einem Ort
- Fernbedienung mit Netflix, Prime Video, YouTube & Samsung TV Plus Schnellstarttasten
- Eingebauter HD Triple-Tuner & CI+ Schnittstelle

Entdecke die DYON Ultimax Serie – das Beste aus der Welt des Smart TVs!

Erlebe grenzenloses Entertainment mit einer riesigen Auswahl an Inhalten und Apps.

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht dir, blitzschnell auf deine Lieblingsserien, Filme und Musik zuzugreifen. Spiele Cloud-Games ganz ohne Konsole und streame Inhalte bequem direkt von deinem Smartphone.

Nutze beliebte Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube – alles direkt auf deinem Fernseher.

Dank des innovativen Smart Hub und des integrierten Soundboost wird dein TV zum Mittelpunkt deines digitalen Entertainments mit kraftvollem Klang.

Tauche ein in die Zukunft des Fernsehens – mit der DYON Ultimax Serie und beeindruckendem Soundboost.

Technische Daten

Bildschirmgröße	32 Zoll	80 cm
Bildschirmauflösung / -format	1.366 x 768 (720p)	16:9
Helligkeit / Kontrast	180 cd/m²	1200:1
HDR Unterstützung / Dolby Vision	Nein	Nein
Reaktionszeit	8 ms	
Farben	16,7 Mio. (8-Bit)	
Blickwinkel	H:178°, V:178°	
HDMI-Spezifikationen	1.080p, 1.080i, 720p, 576p, 480p, 480i	
Smart Funktionen	Gaming Hub, Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Twitch, RTL+, Tizen App Store zum Herunterladen von Apps	
Media Funktionen	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG	
PVR Funktion	Nein	
Lautsprecher Ausgang	2 x 15 Watt (Stereo)	
Stromversorgung	AC 100 – 240V; 50/60 Hz	
Steckertyp	Typ C (CEE 7/16) "Euro"	
Wandhalterung (VESA-kompatibel)	200 x 150 mm	
TV Funktionen	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten	
Hotel Modus	Nein	
HD DVB-C	Demodulation: 16 - 256QAM	
HD DVB-S2	Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264	
HD DVB-T/-T2	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM / Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)	
Analog TV	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I	
Fernbedienung	Infrarot	
Energieeffizienzklasse	F	

Anschlüsse

HDMI-Schnittstellen	3x (1x mit ARC/CEC)
USB-Schnittstellen	2x
AV/Mini AV/Mini YPbpr/YPbpr	Ja Nein Nein Nein
VGA-Schnittstelle	Nein
Audio Ausgänge	Digital out (Toslink)
CI+ Schnittstelle	Ja
Netzwerk	RJ45 (LAN) / WiFi 2,4 GHz / WiFi 5 GHz
Bluetooth	Ja
LNB-Eingang (DVB-S2)	Ja
Antenneneingang (DVB-T2/-C)	Ja

Logistische Daten

Lieferumfang	DYON Ultimax 32H-TI-WS, Bedienungsanleitung, Standfüße, Fernbedienung (inkl. Batterien)
Abmessung (ohne Standfuß)	719 x 69 x 463 mm
Abmessung (mit Standfuß)	719 x 200 x 480 mm
Produktgewicht	4,0 kg
Abmessung Verpackung	790 x 130 x 527 mm
Gesamtgewicht	5,1 kg
Artikelnummer	D800271
EAN	4260552544605
UVP	199,99 €