

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PPZRKS Presszange für Rohrkabelschuhe

- Hebelübersetzt, mit drehbaren Presseinsätzen für handelsübliche Rohrkabelschuhe und Verbinder
- Typ PPZRKS 6-50:
 - Geeignet für Rohrkabelschuhe
(Art.-Nr. 05103774 - 05103797, ID-Nr. 054267 - 054290)
 - Geeignet für Stoßverbinder
(Art.-Nr. 05103819 - 05103824, ID-Nr. 054312 - 054317)
 - Geeignet für Winkelrohrkabelschuhe
(Art.-Nr. 05105020 - 05105027, ID-Nr. 055550 - 055554 und Art.-Nr. 05105037 - 05105049, ID-Nr. 055567 - 055579)
- Typ PPZRKS 10-120:
 - Geeignet für Rohrkabelschuhe
(Art.-Nr. 05103777 - 05103807, ID-Nr. 054270 - 054300)
 - Geeignet für Stoßverbinder
(Art.-Nr. 05103820 - 05103827, ID-Nr. 054313 - 054320)
 - Geeignet für Winkelrohrkabelschuhe
(Art.-Nr. 05105020 - 05105034, ID-Nr. 055550 - 055564 und 05105037 - 05105058)
- Passform: sechskant



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Pressbreite	Pressstellen	Länge	Gewicht
05103894	054387	PPZRKS 6-50	1 / 10	6 - 50 mm ²	6	400 mm	1,350 kg
05103895	054388	PPZRKS 10-120	1 / 5	10 - 120 mm ²	8	660 mm	3,600 kg