AS 900 Abrollschienen

Kabelabrollsystem - Belastbar bis 1700 kg
Art.-Nr.: **10142**

VIDEO
AS 900 Abrollschienen
Hier klicken Video




Hier klicken Produktinformationen




Masse von einer Abrollschiene

Anwendungsbilder





Abrollbremse offen



Abrollbremse geschlossen

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.-NR.	**10142**
PREIS €	**€ 864,00**
LÄNGE	900 mm
BREITE	150 mm
HÖHE	100 mm
GESAMTGEWICHT	22,1 kg (im 2er Set)
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	1700 kg
EMPF. ABROLLGEWICHT	400 kg (je nach Zustand der Holztrommel)
EAN-CODE	9120045475609

BESCHREIBUNG

Die AS 900 Abrollschienen sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Eine der beiden Schwerlasttragrollen kann in 3 verschiedene Einstellungen positioniert werden. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Einfaches und schnelles Wechseln der Trommeln durch die Abrollbremse. Durch ihre zweiteilige schmale Bauweise können sie sehr gut an engen Stellen eingesetzt werden. Besonders empfehlen sich die Abrollschienen dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen. Da sich die Trommeln teilweise in sehr schlechtem Zustand befinden, sollte das empf. Abrollgewicht von 800 kg nicht überschritten werden.
Optimales Einsatzgebiet: Kabeltrommeln von 450 mm - 2000 mm Durchmesser
Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.
Lieferumfang: 2 x AS 900 Abrollschiene

VORTEILE

- Hochwertige Konstruktion
  Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit langer Lebensdauer
- Schwerlasttragrollen wartungsfrei, kugelgelagert
- Für Kabeltrommeln von Ø 450 mm bis Ø 2000 mm
- Durch Abrollbremse, einfaches und schnelles Wechseln der Kabeltrommel

INFORMATION

Alternative Abrollsysteme:

RUNPOLIFTER 4500
Länge 1150 mm - Art.Nr. 10162
Länge 1350 mm - Art.Nr. 10163
Länge 1600 mm - Art.Nr. 10164



Hier klicken Produktinformationen

XB 500 und XB 500 T
Art.Nr.: 10136
Art.Nr.: 10187



Hier klicken Produktinformationen