DATENBLATT

RUNPOLIFTER 4500 - L 1350


Trommelheber bis 4500 kg - Trommel Ø 1600 mm - Breite 1000 mm

Art.-Nr.: **10163**


VIDEO

RUNPOLIFTER 4500 - SET

Hier klicken Video



Detailbild:



Anwendungsbild



Optionale Räder:



Art.Nr.: 20711

Hier klicken Produktinformationen

Optionale Trommelwellen:




Länge 1150 mm - Art.Nr.: 20692



Länge 1600 mm - Art.Nr.: 20694

Hier klicken Produktinformationen

Lieferumfang



Daten

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.NR.	**10163**
PREIS €	€ **2.600,00**
GESAMTGEWICHT	60,10 kg
ABMESSUNG	im aufgeklappten Zustand: L 1000 x B 400 x H 750 mm im zugeklappten Zustand: L 1220 x B 400 x H 245 mm
LÄNGE	Trommelwelle 1350 mm (max. Trommelbreite: 1000 mm)
TROMMELGEWICHT	Trommeln bis max. 4500 kg
EAN-Code	9120045476453

BESCHREIBUNG

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Das Umschalten zwischen den beiden Gängen kann durch Herausziehen der Kurbel gesteuert werden.
Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist. Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel. Die Trommelwelle 1350 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1150 mm oder 1600 mm.
Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 115 mm fixiert werden.

OPTIMALES EINSATZGEBIET: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 1000 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg
Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen
Lieferumfang: 2 x Hubstützen - RUNPOLIFTER 4500, 1 x Trommelwelle 1350 mm und 2 x Zentrierkonen

VORTEILE

- ✓ **Zusammenklappbar**
- ✓ **Kompakt und einfach zu transportieren**
- ✓ **Nur 22 kg pro Stütze plus 12,50 kg für die Welle - hohe Gewichtseinsparung**
- ✓ **Trommelwelle Ø 54 mm mit Edelstahl Sicherheitsaufnahme und integriertem wartungsfreiem Schwerlastgleitlager**
- ✓ **Hebt Trommeln bis max. 4500 kg und max. Ø 1600 mm**
- ✓ **Kein zusätzliches Abstecken der gehobenen Last notwendig**

INFORMATION

Verwendung mit:

Spillwinde CW 800 E + Trolley
Art.-Nr. 10138



Hier klicken Produktinformationen

RUNPOLIFTER 4500 -
Längen 1150 mm/1600 mm
Art.Nr. 10162 / 10164



Hier klicken Produktinformationen

Glasfaserstäbe Ø 7,5mm - 15 mm
Längen 40 bis 400 Meter



Hier klicken Produktinformationen

RUNPOTEC GmbH | Irlachstraße 31 | A-5303 Thalgau | Tel.: +43-6235-20335 | Fax: +43-6235-20335-35 | office@runpotec.com | www.runpotec.com
Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Stand Dezember 2021