

EKM-2050-2D1-5S/U
Art.Nr.: CS0531-000 (JOR-88520)



**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1, L2, <L3>, PE(N)

universell einsetzbar für alle Netzformen

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangsstülen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum
Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

