

Steckdosen-/USB-Adapter für Stromschienen

Die SCHWAIGER® USB- und Haushaltssteckdosenadapter für die modulare Stromschiene ermöglichen eine flexible und individuell anpassbare Stromversorgung. Mit dem **Click & Twist System** lassen sich die Adapter einfach und sicher in die Stromschiene integrieren, ganz ohne Werkzeug an einer beliebigen Stelle auf der Stromschiene. Sie bieten die Möglichkeit, Haushalts-Steckdosen und moderne USB-Ladeanschlüsse zu kombinieren, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Zudem lassen sich die Adapter per Drehregler schnell ein- oder ausschalten und bieten eine Leistung von bis zu **3680 W** bzw. **20 W** bei USB-Anschlüssen.



- USB- bzw. Haushaltssteckdosenadapter zum Einsetzen in die Modulare Stromschiene
- Individuelle Bestückung der Stromschiene nach persönlichen Bedürfnissen möglich
- Einfaches Click & Twist System für werkzeugloses Einsetzen der Adapter

- Ein-/Ausschalten der Adapter durch Drehen am Regler
- VDE-Zertifizierung garantiert maximalen Schutz und Sicherheit
- Dank 3680 W bzw. 20 W Spitzenleistung keinerlei Einschränkung gegenüber herkömmlichen Steckdosen oder Steckdosenleisten



SKU: MSPW0310
EAN: 4004005045840



Technische Daten

Modell	MSPS0230/MSPW0230
Durchmesser	62 mm
Nennspannung	250 V ~
Max. Stromstärke	16,0 A
Maximale Leistung	3680 W
Nennfrequenz	50 Hz
Schutzart	IP20
Modell	MSPS0310/MSPW0310
Durchmesser	62 mm
Eingangsleistung	240 V~50 Hz, 0.5 A
USB-C Ausgang	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.22 A, 12.0 V/1.67 A, 20.0 W max.
USB-A Ausgang	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.0 A, 12.0V/1.5 A, 18.0 W max.
Schutzart	IP20

