

Standgerät

- Edelstahloptik
- elektronische Steuerung

Nutzzinhalt total: 157 l

- Kühlen: 109 l, Gefrieren: 48 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- Superkühlfunktion
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung
- Zubehör: Eiartablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- Supergefrierfunktion
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 189 kWh
- Gefrierleistung: 2,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 9 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 474 x 495 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1474 x 520 x 550 mm



EAN 5906006906252

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KGCL 384 155-1 E
Farbe	Edelstahloptik
Griff - Material	Kunststoff
Kategorie	Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm
Sternekennzeichnung:	4-Sterne-Fach

Leistung	
Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr2)	189
Nutzzinhalten (Liter)	157
Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)	109 / 48
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	2,2 / 9
Luftschallemission	39
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung	
NoFrost / FrostControl	- / •
Temperaturregelung / Position	elektronisch / in Beleuchtungseinheit
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	1 / 1
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil	
Anzahl Glasablagen	2
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	1
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	3
Flaschenfach	1
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	LED / Seite
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierteil	
Transparente Gefrierschubladen	3
Gefrierfach mit Klappe	-
Glasablagen im Gefrierraum	2 / Sicherheitsglas
Gefrierkorb	-

Zubehör	
Eiertablett	1
Eiswürfelbehälter	1

Technische Daten	
Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
Gerätemaße H x B x T (mm)	1440 x 474 x 495
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	180
Gewicht netto / brutto (kg)	36,0 / 40,0
Transportmaße HxBxT (mm)	1474 x 520 x 550

EAN	5906006906252
-----	---------------

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.