# Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm
# KS 15463 W






## Standgerät

- weiß

## Nutzinhalt total: 107 l

- Kühlen: 94 l, Gefrieren: 13 l

## Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite

## Gefrieren

- **Abtauung: manuell**
- 1 Gefrierfach mit Klappe

## Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 136,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 6 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 845 x 549 x 557 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 24,0 kg / 26,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 580 x 600 mm

**EAN 5906006916473**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | KS 15463 W |
| Farbe | weiß |
| Griff - Material | Kunststoff |
| Kategorie | Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm |
| Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |

| **Leistung** | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse 1) | E |
| Energieverbrauch kWh/Jahr2) | 136,9 |
| Nutzinhalt gesamt (Liter) | 107 |
| Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 94 / 13 |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 2,0 / 6 |
| Luftschallemission | 39 |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | ST |
| Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |

| **Ausstattung** | |
|---|---|
| NoFrost / FrostControl | - / - |
| Temperaturregelung / Position | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
| Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
| Inverter Kompressor | - |
| Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
| Tür-Offen-Alarm | - |
| Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
| Holiday-Schaltung | - |
| Ökofunktion | - |
| Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
| höhenverstellbare Füße vorne / hinten | • / - |
| Türanschlag / wechselbar | rechts / • |

| **Kühlteil** | |
|---|---|
| Anzahl Glasablagen | 1 |
| Chrom-Flaschengitter | - |
| Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
| VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / - |
| Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
| Flaschenfach | - |
| Butterfach mit Klappdeckel | - |
| Innenbeleuchtung / Position | LED / Seite |
| AirSystem Umlufttechnik | - |

| **Gefrierteil** | |
|---|---|
| Transparente Gefrierschubladen | - |
| Gefrierfach mit Klappe | 1 |
| Ablagen im Gefrierraum/Material | - / - |
| Gefrierkorb | - |

| **Zubehör** | |
|---|---|
| Eiertablett | - |
| Eiswürfelbehälter | - |

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Tischplatte abnehmbar | - |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | - |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 845 x 549 x 557 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 24,0 / 26,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 880 x 580 x 600 |

| **NACHKAUFBARES ZUBEHÖR** | |
|---|---|
| **EAN** | 5906006916473 |

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.
















** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*