

Hand-Haartrockner

HFTW 12

Art. Nr. 012933



Ausstattung	
Leistungsstufen	3
Luftgeschwindigkeiten	2
Sicherheits-Tastschalter „Ein/Aus“	ja
Ondulierdüse	ja
Sicherheits-Temperaturbegrenzer	ja
Wandhalter / elektr. Festanschluss	ja
Schutzkontaktstecker	nein
Nachtlicht am Wandhalter	ja
Sicherheits-Netztrennschalter	ja
Spiralkabel	0,5-2 m
Umschaltbare Rasiersteckdose	nein
Schutzkontaktstecker am WH	nein
Wandhalter WH und WHS	
Separate Cool-Taste	nein
Gehäusematerial	Schlagfestes ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Technische Daten	
Nennleistung	1.200 Watt
Spannung	230-240, 50/60 Volt/Hz
Motorart	Gleichstrommotor
Abmessungen	240x125x200 mm (inkl. Wandhalter)
Gewicht	0.78 Kg
Prüfzeichen	   