






RiRo-a	RiRo-fa	RiRo-nta	LF[mm]	LG[mm]
500	120		320	440
1000			520	640
1500			720	840
2000	600	500	920	1040
3000	935	800	1320	1440
	1200	1000	1720	1840
	1450		2120	2240
	1700		2520	2640

a = Automatik, fa = feuergefährdete Räume - Automatik,
nta = niedrige Oberflächentemperatur - Automatik

				Allgemein- toleranzen ISO 2768 - mK					
					Datum	Name	RiRo-a, RiRo-fa, RiRo-nta Maßbild		
				Bearb.	29.08.00	H.LEY			
				Gepr.					
				Norm					
				Friedrich Schultze Am Birlenbach 15 57078 Siegen			DB01E02		Blatt
									Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für:		Ersatz durch: