Arbeitslampe „COMBAT“

aus PA66GF30 mit COB-Technik

Robuste und klappbare Arbeitslampe aus schwarzem Hochleistungskunststoff (PA66GF30) mit sehr hellem und gleichmäßigem Licht. Variabel verstellbar für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes und jetzt neu: mit Laserpointer!

Technische Daten:

- Lichtstrom: Arbeitslicht: 1000 lm; Kopfstrahler: 120 lm
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 Std.; Kopfstrahler: 8 Std.
- Ladezeit: 4 Std.
- Akku: 3,6 V Li-Ion, 4.600 mAh
- Abmessungen (LxBxH): 349 x 38 x 50 mm
- Gewicht: 223 g
- Schutzklasse: IP54
- Laserpointer: Klasse 2
- Starker Magnet im Fußteil
- Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
- 180° dreh- und schwenkbar
- Mit Dimmfunktion und Ladestandsanzeige
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
PL-078	Arbeitslampe aus GF30 mit COB-Technik	1

Technische Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung

KUNZER Qualität verbindet