

EufyCam E40 3-Cam Kit + HomeBase S380

Kabelloses Solar-Überwachungskamera-Set mit 2K-QHD-Auflösung, MaxColour Vision und lokaler Speicherung

EAN: 0194644293321

Das eufyCam E40 3-Cam Kit + HomeBase S380 ist ein kabelloses Überwachungskamera-Set für den Außenbereich und eignet sich zur Überwachung von Eingangsbereichen, Einfahrten, Gärten, Höfen oder anderen Außenflächen. Die Kameras zeichnen mit einer 2K-QHD-Auflösung mit 4 MP auf und nutzen ein lichtstarkes F1.0-Objektiv mit 130° Sichtfeld. Dadurch werden Personen, Bewegungen und relevante Ereignisse detailreich erfasst. Für Aufnahmen bei Dunkelheit stehen MaxColour Vision mit farbiger Nachtsicht sowie eine zusätzliche Infrarot-Nachtsicht zur Verfügung.



Durch das integrierte Solarpanel mit SolarPlus 2.0 ist die Kamera auf einen besonders wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Der integrierte 13.000-mAh-Akku unterstützt einen monatelangen Betrieb nach der kabellosen Installation. Zusätzlich enthält dieses Set ein externes eufy 3-W-Solarpanel, das flexibel ausgerichtet werden kann und die Stromversorgung bei ungünstiger Montageposition oder teilweiser Verschattung unterstützt. Damit ist das Set besonders für Bereiche geeignet, in denen kein fester Stromanschluss vorhanden ist.

Die Bewegungserkennung erfolgt über einen verbesserten PIR-Sensor. In Verbindung mit der HomeBase S380 unterstützt das System intelligente KI-Funktionen wie Personen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung sowie Gesichtserkennung über BionicMind. Dadurch können relevante Ereignisse gezielter erkannt und Fehlalarme reduziert werden. Zusätzlich bietet die Kamera Zwei-Wege-Audio mit Geräuschreduzierung, sodass über die App mit Personen vor der Kamera gesprochen werden kann.

Für die Speicherung der Aufnahmen wird die HomeBase S380 verwendet. Sie verfügt über 16 GB integrierten eMMC-Speicher und kann mit einer separat erhältlichen 2,5-Zoll-Festplatte oder SSD mit SATA-Schnittstelle auf bis zu 16 TB erweitert werden. Die Speicherung erfolgt lokal, wodurch für die normale lokale Videoaufzeichnung keine monatliche Cloud-Gebühr erforderlich ist. Optionale Cloud- oder Premium-Funktionen können separat verfügbar sein.

Zur aktiven Abschreckung verfügt die Kamera über Licht- und Tonalarm mit einem 150-Lumen-Spotlight und einer 105-dB-Sirene. Das wetterfeste Gehäuse mit IP66-Schutz ist für den ganzjährigen Außeneinsatz ausgelegt und gegen Regen, Staub und raue Wetterbedingungen geschützt. Die Integration in Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Google Assistant und Amazon Alexa wird ebenfalls unterstützt.

Hauptmerkmale

- 3-Cam-Kit mit HomeBase S380 / HomeBase 3
- 2K-QHD-Auflösung mit 4 MP
- MaxColour Vision für farbige Nachtaufnahmen
- Infrarot-Nachtsicht zusätzlich vorhanden
- Lichtstarkes F1.0-Objektiv mit 130° Sichtfeld
- Integriertes Solarpanel mit SolarPlus 2.0
- Zusätzliches externes eufy 3-W-Solarpanel im Set enthalten
- 13.000-mAh-Akku für monatelangen Betrieb nach kabelloser Installation
- Verbesserter PIR-Sensor zur Bewegungserkennung
- KI-Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Haustieren und Bewegungen
- Gesichtserkennung über BionicMind AI in Verbindung mit HomeBase S380
- Lokale Speicherung mit 16 GB, erweiterbar auf bis zu 16 TB
- Zwei-Wege-Audio mit Geräuschreduzierung
- Licht- und Tonalarm mit 150-Lumen-Spotlight und 105-dB-Sirene
- IP66-Wetterschutz für den Außeneinsatz
- Smart-Home-Unterstützung für Apple Home, Google Assistant und Amazon Alexa

Technische Daten

eufyCam E40 3-Cam Kit + HomeBase S380	
Kamera	
Auflösung	2K QHD, 4 MP
Objektiv	F1.0
Brennweite	2,8 mm
Sichtfeld	130°
Farbnachtsicht	2K MaxColour Vision mit Spotlight 150 lm
Infrarot-Nachtsicht	Ja
Akku	13.000 mAh, integriert
Solarbetrieb	Integriertes Solarpanel mit SolarPlus 2.0
Externes Solarpanel	Unterstützt. Im Set enthalten: eufy Solar Panel, 3 W
Solarpanel-Leistung	0,7 W
Bewegungserkennung	Verbesserter PIR-Sensor
KI-Erkennung	Personen, Fahrzeuge, Haustiere, Bewegung
Gesichtserkennung	Unterstützt über HomeBase S380 / BionicMind AI
Zwei-Wege-Audio	Ja, Full-Duplex-Audio mit Geräuschreduzierung
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert
Alarm	Manuell oder automatisch auslösbar
Sirene Kamera	105 dB
Schutzart	IP66
Abmessungen Kamera	133 × 68 × 67 mm
Anschlüsse Kamera	2× USB-C, für Solarpanel + LongRange
Taste Kamera	1× SYNC
Smart-Home-Kompatibilität	Apple Home / HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa
KI-Funktionen	Snapshot, Cross-Camera Tracking, Reports
Lokale Speicherung	Über HomeBase S380
Cloud-Gebühr	Für lokale Speicherung keine monatliche Gebühr erforderlich; optionale Cloud- oder Premium-Funktionen können separat verfügbar sein
HomeBase S380 / HomeBase 3	
Geräteanzahl	Bis zu 16 Geräte und bis zu 34 Sensoren
Integrierter Speicher	16 GB eMMC
Speichererweiterung	Ja, Unterstützung für Festplattenspeicher
Max. Speichererweiterung	Bis zu 16 TB; zusätzliche Festplatte/SSD nicht enthalten
Speicher-Backup	Ja, USB-Laufwerk erforderlich
KI-Fähigkeiten	Selbstlernender Algorithmus, Gesichtserkennung, Personen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung
LAN-Anschluss	1× 10/100/1000 Mbit/s
USB-Anschlüsse	2× USB, für Laden und Datenübertragung
SATA-Anschluss	1× SATA, für Festplattenanschluss
Prozessor	Quad-Core ARM Cortex-A55
Sirene HomeBase	100 dB
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Verschlüsselung	AES-128 + RSA-1024

Lieferumfang

- 3× eufyCam E40 Kamera
- 1× HomeBase S380
- 1× externes eufy 3-W-Solarpanel
- Montagezubehör
- Anschluss-/Ladekabel
- Netzteil
- Ethernet-Kabel
- Kurzanleitung

Hinweis: Eine Festplatte zur Speichererweiterung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die HomeBase S380 verfügt über 16 GB integrierten Speicher und kann mit einer separat erhältlichen Festplatte/SSD auf bis zu 16 TB erweitert werden.