

Eufy PoE NVR Security System S4

PoE-NVR-Sicherheitssystem mit 2 Triple-Lens-PTZ-Kameras, 2 4K-Festkameras, 360°-Tracking und 2-TB-Festplatte

EAN: 0194644293161

Das Eufy PoE NVR Security System S4 ist ein kabelgebundenes Überwachungssystem für die dauerhafte 24/7-Videoüberwachung von Grundstücken, Eingangsbereichen, Einfahrten, Höfen, Lagerflächen oder gewerblichen Außenbereichen. Das Set kombiniert einen Netzwerk-Videorekorder mit vorinstallierter 2-TB-Festplatte, zwei Triple-Lens-PTZ-Kameras und zwei 4K-Festkameras. Alle Kameras werden über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt und übertragen die Videodaten über dasselbe Kabel.



Die Triple-Lens-PTZ-Kameras verbinden eine obere 4K-Weitwinkelkamera mit einer unteren beweglichen PTZ-Einheit. Die Weitwinkelkamera erfasst das Gesamtbild mit großem Blickwinkel, während die PTZ-Einheit Personen, Fahrzeuge oder Gruppen automatisch verfolgt, heranzoomt und zentriert im Bild hält. Mit 360° horizontaler Abdeckung, 0-70° vertikalem Schwenkbereich und 8-fachem Hybrid-Zoom eignet sich das System sowohl für Übersichtsaufnahmen als auch für detailreiche Nahansichten.

Die beiden 4K-Festkameras ergänzen die aktive Verfolgung durch eine feste Überwachung wichtiger Bereiche. Sie liefern detailreiche Ultra-HD-Aufnahmen und erfassen mit dem extrabreiten 122°-Sichtfeld auch dynamische Szenen zuverlässig. Dadurch lassen sich feste Zonen dauerhaft überwachen, während die PTZ-Kameras bewegte Objekte aktiv verfolgen.

Auto-Framing und Gruppen-Tracking unterstützen die automatische Verfolgung erkannter Personen oder Gruppen bis zu einer Entfernung von ca. 50 m. Beim kameraübergreifenden Live-Tracking arbeiten die PTZ-Kameras synchron: Erreicht eine Kamera ihre Sichtfeldgrenze, kann die nächste Kamera die Bewegung übernehmen und so für eine lückenlose Überwachung sorgen.

Für Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen nutzt das System Farbnachtsicht mit KI-ISP-Verarbeitung. Starlight-, Spotlight- und Infrarot-Nachtsicht ermöglichen farbige oder infrarotgestützte Aufnahmen bei Dunkelheit. HDR/WDR reduziert Überbelichtungen, zum Beispiel bei Scheinwerfern oder reflektierenden Kennzeichen. Rot-blaues Warnlicht, Alarm und Zwei-Wege-Audio dienen zusätzlich der aktiven Abschreckung und Kommunikation.

Die lokale KI des NVR verarbeitet Ereignisse direkt im System und erkennt Personen, Fahrzeuge, Haustiere und weitere relevante Bewegungen. Die smarte Videosuche erleichtert das Wiederfinden gespeicherter Aufnahmen über strukturierte Suche, Textsuche und Filterfunktionen. Der NVR unterstützt 8 Kanäle und kann auf bis zu 16 Kanäle erweitert werden; die 2-TB-Festplatte ist vorinstalliert und auf bis zu 16 TB erweiterbar.

Hauptmerkmale

- 4-Kamera-System mit 2 PTZ-Kameras und 2 4K-Festkameras
- PoE Plug & Play für Strom und Video über ein Kabel
- 4K-Weitwinkelkamera plus 2K-PTZ-Einheit mit 360°-Abdeckung
- 4K-Festkameras mit extrabreitem 122°-Sichtfeld
- 8× Hybrid-Zoom, 3× optischer Zoom und Auto-Framing
- Gruppen-Tracking bis ca. 50 m
- Kameraübergreifendes Live-Tracking in Echtzeit
- Farbnachtsicht mit KI-ISP, Spotlight und IR
- HDR/WDR für ausgewogene Darstellung bei Gegenlicht
- Lokale KI-Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren
- Smarte Videosuche per Struktur-, Text- und Filtersuche
- 2-TB-HDD vorinstalliert, erweiterbar auf bis zu 16 TB
- Rot-blaues Warnlicht, Alarm und Zwei-Wege-Audio
- IP65/IP66-Wetterschutz je nach Kamertyp

Technische Daten

Produktname	NVR Security System S4
Smarte Suche	1. Strukturierte Suche (Person/Gesicht/Fahrzeug/Haustier) 2. Textsuche in Videos 3. Filtersuche
KI	Ja
Zwei-Wege-Audio	Ja
Smart-Home-Integration	Alexa / Google Assistant
Aktive Zone	/
Verbindung mit HomeBase 3	Nein
Farbe	Grau + Weiß
Versandgewicht	5,551 kg
Stromversorgung	Eingang: 48 V / 2,5 A Je PoE-Ausgang: max. 48 V / 0,72 A Je USB-Ausgang: max. 5 V / 1 A Type-C-Ausgang: max. 5 V / 1,5 A
Anschlüsse	1× DC-Eingang 1× PoE-Anschluss 1× FusionLink-Anschluss
Taste	1× SYNC
Schwenken und Neigen	4K-Festkamera: 10°-40° PTZ-Kamera: 360° horizontal, 0-70° vertikal
Speicher	2 TB
Montage	2× Schrauben
Auflösung	8 MP
Objektiv	4K-Festkamera: Blende: F1.6 Brennweite: 2,8 mm Sichtfeld: 123,3° (horizontal 105,4°, vertikal 58,8°) PTZ-Kamera: Blende: F1.6 Brennweite: 2,8 mm / 8 mm Sichtfeld: 117,1° / 45° (horizontal 100,5°, vertikal 56,2°) (horizontal 39,4°, vertikal 22,6°)
Bildsensor	4K-Festkamera: 1/2,8" Stacked CMOS PTZ-Kamera: 1/3" BSI CMOS / 1/3" BSI CMOS
Farbnachtsicht	KI-ISP
Spotlight-Nachtsicht	3 weiße LEDs (4000 K) Ausleuchtung bis 6 m (19,7 ft)
Infrarot-Nachtsicht	2 IR-LEDs (850 nm) Ausleuchtung bis 6 m (19,7 ft)
Blau-rotes Licht	1× rot-blaues Licht
HDR/WDR	Ja (standardmäßig aktiviert)
Videocodierung	H.265
Zoom	8× Hybridzoom 5× Digitalzoom 3× optischer Zoom
Bildrate	4K-Festkamera: 20 fps PTZ-Kamera: 20 fps
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert
Benachrichtigungen	Benachrichtigung
Alarm	Ja (manuell oder automatisch auslösbar)
Drahtlose Verbindung	eufy WLAN-Modul / eupy LongRange
Betriebssysteme	App: iOS 10.2 und Android 5.0 oder höher
Betriebstemperatur	-30 °C bis +45 °C / -22 °F bis +113 °F
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 % bis 90 %
Wetterschutz	IP65 / IP66 (je nach Kameratyp)

Lieferumfang

- 1× eufy NVR S4 mit vorinstallierter 2-TB-Festplatte
- 2× eufy Triple-Lens-PTZ-Kamera S4
- 2× eufy 4K-Bullet-Kamera S4
- 1× Netzteil
- 1× AC-Kabel
- 1× HDMI-Kabel
- 1× Ethernet-Kabel
- 1× USB-Maus
- 2× Wandhalterung
- 4× 18-m-PoE-Kabel
- 4× wasserdichte Abdeckungssätze
- 4× Schraubensätze
- 4× Positionierungsaufkleber
- 1× eufy Begleitmaterial
- 1× Schnellstartanleitung