



MERKMALE

- Antennen-Typ: Off-Set-Spiegel
- Anzahl der Teilnehmer: 1
- LNB-Typ: Universal LNB
- Frequenzband: Ku Band
- Frequenzbereich: 10.7 GHz bis 12.75 GHz
- LNB-Verstärkung: 31 dBi @ 12.7 GHz
- Empfangsleistung: 51 dBW
- Polarisation: Vertikal / Horizontal
- Motorsteuerung: 1,5-Achsen DC-Motor
- Neigungswinkel: 23° bis 43°
- Suchwinkel: 360°
- Temperaturbereich: -20° C bis +70° C

SONSTIGES

- Spannungsversorgung: DC 12 Volt, 5A
- Betriebstemperatur: -30° C ~ +80° C
- Abmessungen Spiegel: 460 x 320 mm (B/H)
- Abmessungen Antenne: 470 x 440 x 120 mm (B/H/T)
- Gewicht Antenne: ca. 3,4 kg

PROGRAMMIERTE SATELLITEN

- Astra 1 (19,2° Ost)

LIEFERUMFANG

- Satmex mobil 3
- Antennenanschlusskabel (10 m)
- Transportkoffer
- Bedienungsanleitung



nur eine Koaxialleitung zum TV
ohne separate Stromzufuhr

Fernsehen unterwegs – ganz automatisch

- Automatische Satellitenantenne für den mobilen Einsatz. Ideal für Camping, Wohnmobil oder Garten – überall schnell einsatzbereit.
- Kinderleichter Aufbau in wenigen Schritten – keine Justierung nötig. Die Antenne richtet sich automatisch auf den Satelliten Astra 19,2° Ost aus.
- Kein separates Netzteil erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt direkt über TV oder Receiver.
- Kompaktes, handliches Design – leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen. Perfekt für unterwegs, ohne auf Komfort beim Fernsehen zu verzichten.

