



MERKMALE

- Antennentyp: Parabolantenne
- LNB Typ: Universal LNB
- Anzahl der maximalen Teilnehmer: 1
- Frequenzband: Ku Band
- Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz - 12.75 GHz
- Polarisation: V/H
- Signalverstärkung: 31 dBi @ 12.7 GHz
- Minimum EIRP (Ausleuchtzone): 51 dBW
- Elevation (Neigung): 23° - 43°
- Azimut (Drehung): 360°
- 1,5-Achsen DC Motor
- Temperaturbereich: -20° C - 70° C
- Spiegelgröße: 380 (Ø)

SONSTIGES

- Abmessungen Antenne: 450 mm x 430 mm (Ø/H)
- Gewicht Antenne: 4,2 kg (netto)

PROGRAMMIERTE SATELLITEN

- Astra 1 (19,2° Ost)

LIEFERUMFANG

- Satmex dome
- Antennenanschlusskabel (10 m)
- Bedienungsanleitung



nur eine Koaxialleitung zum TV
ohne separate Stromzufuhr

Mobiler Sat-Komfort auf Knopfdruck

- Automatische Satellitenantenne mit robuster Kunststoffkuppel – ideal für den mobilen Einsatz. Perfekt für Camping, Wohnmobil oder Garten – jederzeit empfangsbereit, selbst bei Wind und Wetter.
- Kinderleichter Aufbau ganz ohne Justierung. Die Antenne richtet sich vollautomatisch auf Astra 19,2° Ost aus – für schnellen TV-Empfang unterwegs.
- Keine separate Stromversorgung notwendig. Der Betrieb erfolgt direkt über TV oder Receiver – einfach anschließen und loslegen.
- Kompaktes, geschlossenes Design für maximalen Schutz. Leicht zu transportieren und sicher vor äußeren Einflüssen – ideal für Reisen und Outdoor-Abenteuer.

